

# 90 22 02 SB

## KNIPEX TwistCut Herramienta para corte de tubos ondulados



- Para tubos ondulados de 13 - 32 mm de Ø
- Para acortar tubos ondulados vacíos o completamente confeccionados
- Uso en el ámbito de la electricidad y construcción así como en las instalaciones sanitarias
- Las cuchillas situadas a mayor profundidad evitan lesiones
- Corte exacto y a ras, sin dañar los conductores del interior
- Corte sobre la onda exterior - sin canto de corte afilado en el interior del tubo ondulado
- Para trabajos rápidos y seguros
- Fácil colocación del tubo ondulado para un corte seguro y fácil: sin desperdicios
- En el caso de tubos ondulados de pared gruesa, después del corte circular, volver a colocar justo detrás del corte y partir el tubo ondulado
- Estilizada y con forma ergonómica para trabajos en lugares de difícil acceso
- Guiado en ambos lados para un corte preciso
- Carcasa de plástico resistente de compuesto de poliamida



Al cortar los tubos ondulados por fuera sobre el eje, no es posible dañar los conductores interiores. Por ello, el extremo interior del tubo presenta siempre un radio en el punto de corte. De este modo, no se daña ningún conductor ni al mover posteriormente los conductores ni al introducir un conductor nuevo o adicional

<b>Núm. de artículo</b>	90 22 02 SB
<b>EAN</b>	4003773082293
<b>Capacidades de corte (diámetro) Ø mm</b>	13 - 32
<b>valor de aislamiento conductor e hilo mm<sup>2</sup></b>	0,2 - 4,0
<b>Longitud mm</b>	100
<b>Peso neto g</b>	46



Corte limpio y sin dañar los cables situados en el interior, ya que el corte se realiza siempre arriba sobre la ondulación



90 22 02 SB: El dispositivo práctico de posicionamiento facilita la colocación de conductores individuales para pelar



90 22 02 SB: Escala de longitud inyectada para un pelado uniforme con una longitud homogénea, legible para diestros y zurdos

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.