

00 21 02 EL Työkalutasku "Elektro"



- Kevyt versio kestävää, vahvistettua polyesterikuitua
- Etuseinä on vahvistettu lisäksi alumiinikulmilla
- Etuseinä osittain käännettävä säädettävillä silmukoilla ja asiakirjalokerolla ulkosivulla
- Sinkityllä pohja-altaalla
- Kantohihnalla ja säädettävällä olkahihnalla
- Mitat, sisä (l x k x s): 420 x 250 x 160 mm
- Täytetty 23 merkityökalulla, osittain VDE-tarkistettu DIN EN 60900 mukaisesti

Tuotenumero	00 21 02 EL
EAN	4003773081951
Paino netto g	6700

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

Toimitukseen kuuluu 00 21 02 EL (23)

Tuotenumero			Lukumäärä	Nimellismitta	
03 06 180	Knipex	Yhdistelmäpihdit	1	180 mm	
11 06 160	Knipex	Kuorintapihti	1	160 mm	
25 06 160	Knipex	Lattapyöröpihti, jossa terä, Radiopihdit	1	160 mm	
70 06 160	Knipex	Sivuleikkuri	1	160 mm	
98 52	Knipex	Kaapelileikkuri	1	185 mm	
16 95 01 SB	Knipex	KNIPEX ErgoStrip®, Yleiskuorintatyökalu	1		
306125	Haunstätter	PUK®-saha	1	150 x 240 mm	
3185-04	maurerfreund	Maalarin lasta, Puu, korkealaatuinen	1	40 mm	
30490-800	Picard	Taltausvasara	1	800 g	
3003010119	Picard	Asentajan vasara	1	300 g	
71510-000	Picard	Metrimitta (tuumamitta)	1	2 m	
75040-015	Picard	Lattasivellin	1	40 mm	
75063-000	Picard	Kipsiastia	1	127 x 94	
340 300 1	Rennsteig	Muurarin taltta	1		
361 252 1	Rennsteig	Sähköasentajan taltta	1	250 x 10 mm	
98 20 25	Knipex	Ruuvinväänin uraruuveille	1	2,5 mm	
98 20 35 SL	Knipex	Ruuvinväänin (Slim) uraruuveihin	1	3,5 x 100 mm	
98 20 55 SL	Knipex	Ruuvinväänin (Slim) uraruuveihin	1	5,5 mm	
98 20 65 SL	Knipex	Ruuvinväänin (Slim) uraruuveihin	1	6,5 mm	
98 24 01 SL	Knipex	Ruuvinväänin (Slim) uraruuveihin, Phillips®	1	PH1	
98 24 02 SL	Knipex	Ruuvinväänin (Slim) uraruuveihin, Phillips®	1	PH2	
465608	Wera	Jännitteen tunnistin, yksinäpäinen	1		
16 20 165	Knipex	Kuorintatyökalu	1	165 mm	

Varusteet

Tuotenumero	EAN	
--------------------	------------	--

00 21 99 V05

4003773082088

Olkahihna työkalutaskuille ja -laukuille