

# 00 21 19 LB S

## KNIPEX L-BOXX® LVI 52-osainen



- Täytetty 52 merkittyökälulla, osittain VDE-tarkistettu DIN EN 60900 mukaisesti
- Useita laatikoita voidaan luotettavasti liittää toisiinsa
- Joustava sisätilan jako
- Kaksiosaisella työkalukortilla kulutusta kestävä polyesterekuitua
- Työkalukortit on yhdistetty toisiinsa tarralla.
- Kantohihna voidaan tilaa säästävasti upottaa syvennykseen kanteen.
- Ergonomisesti muotoillut kahvat ja lisäksi kahvan kuoret sivulla joustavaa ja helppoa käsittelyä varten
- Ulkomitat (l x k x s): 442 x 151 x 357 mm; sisämitat (l x k x s): 375 x 107 x 311 mm
- Kestävä laatikko iskunkestävää ja lujaa ABS-muovia

<b>Tuotenumero</b>	00 21 19 LB S
<b>EAN</b>	4003773081630
<b>Paino netto g</b>	9400

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

L-BOXX® on yrityksen Sortimo International GmbH rekisteröity tavaramerkki.

### Toimitukseen kuuluu 00 21 19 LB S (25)

Tuotenumero			Lukumäärä	Nimellismitta	
00 11 01	Knipex	KNIPEX TwinKey®, tavanomaisiin kaappeihin ja sulkujärjestelmiin	1		
26 16 200	Knipex	Lattapyöröpihti, jossa terä, (Pantografipihti)	1	200 mm	
74 06 180	Knipex	Voimasivuleikkuri	1		
86 03 250	Knipex	Pihtiavain, Pihdit ja avain samassa työkalussa	1		
87 01 250	Knipex	KNIPEX Cobra®, Hightech-vesipumppupihdit	1	250 mm	
87 01 400	Knipex	KNIPEX Cobra® XL, Putki- ja vesipumppupihdit	1		
98 20 35	Knipex	Ruuvinväännin uraruuveille	1	3,5 x 100 mm	
98 20 55	Knipex	Ruuvinväännin uraruuveille	1	5,5 mm x 125 mm	
98 26 15	Knipex	Ruuvinväännin Torx®-ruuveille	1	TX15	
98 26 20	Knipex	Ruuvinväännin Torx®-ruuveille	1	TX20	
98 26 25	Knipex	Ruuvinväännin Torx®-ruuveille	1	TX25	
98 24 01	Knipex	Ruuvinväännin ristipääruuveihin, Phillips®	1	PH 1	
98 24 02	Knipex	Ruuvinväännin ristipääruuveihin, Phillips®	1	PH 2	
361 252 1	Rennsteig	Sähköasentajan taltta	1	250 x 10 mm	
005655	Wera	Jännitteen tunnistin, yksinäpäinen, 247	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
004018	Wera	Zyklop metallinen räikkäsarja 8100 SA 8, 28-osainen	1	1/4"	
003760	Wera	Joker kaksoiskita-avain	1	10 x 13 mm	
022086	Wera	Kuusioavainsarja	1	1,5 - 10 mm	
90958	Heyco	Express avain	1	17 x 19 mm; M 10	
16640003	Heyco	Turvaleikkuri	1	18 mm	
101-0300	Picard	Asentajan vasara	1	300 g	
340 250 1	Rennsteig	Muurarin taltta	1	250 mm	
02281	Stabila	Vesivaaka tyyppi 70	1	30 cm	
71510-000	Picard	Metrimitta (tuumamitta)	1	2 m	
6135-0	Zenten	Putkileikkuri	1	3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"	