

16 30 135 SB

Kuorintatyökalu



- Pyörökaapelivaippojen poistamiseen PVC, kumi, silikoni, PTFE materiaaleista Ø 6,0 - 29,0 mm
- Itsejännittyvä kiinnipitosanka
- Leikkuussyvyyden säätö pällysruuvilla
- Pyörivä kahvanrunko ympärys- ja pituusleikkaukseen
- Kierreleikkaus välikappaleiden poistamiseen
- Vaihdeettava terä
- Kotelo: muovia, iskunkestävä




Tuotenro	16 30 135 SB
EAN	4003773033349
Kahvat	iskunkestävä muovikotelo
Kuorinta-arvot (halkaisija) Ø mm	6,0 - 29,0
Pituus mm	135
Paino netto g	120



Työkalun asetus
ympärysleikkaukseen



Pituusleikkaus



Kierreleikkaus

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Varaosat

Tuotenro	EAN	
16 39 135	4003773027317	Varaterä tuotteeseen 16 30 135 SB / 16 30 145 SB