

16 64 125 SB

Kuorintatyökalu latta- ja pyörökaapelille



- Max 12 mm levyisille lattakaapeleille
- Soveltuu kaikkien tavanomaisten pyörö- ja kosteatilakaapelien Ø 4,0 - 13,0 mm vaippojen poistoon ja kuorimiseen (esim. NYM-kaapeli 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²)
- Kuorintalaite poikkileikkauksiin 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14)
- Avausjousella ja säpillä
- Voidaan käyttää ahtaissa ja vaikeapääsyisissä työpaikoissa
- Sopii käytettäväksi myös haara- ja jakorasioissa
- Kotelo: muovia, lasikuituvahvisteinen



Tuotenro	16 64 125 SB
EAN	4003773076933
Kaapelityyppi	Flachkabel 12 mm / Rundkabel 4 - 13 mm
Johtotyypit	Lattakaapeli 12 mm / pyörökaapeli Ø 4 - 13 mm
Kuorinta-arvot neliömillimetriä mm²	0,8 - 2,5
Kuorinta-arvot (halkaisija) Ø mm	4,0 - 13,0
Pituus mm	125
Paino netto g	48



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

