

# 70 02 180

## Sivuleikkuri



- Tarpeellinen sivuleikkuri monipuoliseen käyttöön
- Korkealuokkainen materiaali ja tarkkuustyöstö takaavat pitkän käyttöiän
- Pehmeän ja kovan langan tarkkuusterät
- Ohuiden kuparilankojen puhdas leikkaus, myös terän kärjillä
- Terät lisäänduktiokarkaistut, terän kovuus n. 62 HRC
- Kapea pään muoto mahdollistaa työskentelyn vaikeapääsyisissäkin paikoissa
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu



<b>Tuotenro</b>	70 02 180
<b>EAN</b>	4003773034049
<b>Pää</b>	kiillotettu
<b>Kahvat</b>	monikomponentti kahvakuorilla
<b>Muoto</b>	0
<b>Pihdit</b>	fosfatoitu mustaksi
<b>Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm</b>	3,0
<b>Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm</b>	2,5
<b>Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm</b>	4,0
<b>Pituus mm</b>	180
<b>Paino netto g</b>	252

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

