

# 74 02 200

## Voimasivuleikkuri



- Kovaan ja jatkuvaan käyttöön
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisenleikkauskulman ja välityssuhteen ansiosta
- Tarkkuusterät lisäinduktiokarkaistut, (terien kovuus n. 64 HRC) kaikille lankatyypeille, myös pianolangalle
- Kromivanadium-suurtehoteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu




### 20 % voimansäästö

verrattuna samanpituisiin tavanomaisiin sivuleikkureihin

taotuilla nivelakseleilla

<b>Tuotenro</b>	74 02 200
<b>EAN</b>	4003773040309
<b>Pihdit</b>	fosfatoitu mustaksi
<b>Pää</b>	kiillotettu
<b>Kahvat</b>	monikomponentti kahvakuorilla
<b>Muoto</b>	0
<b>Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm</b>	4,2
<b>Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm</b>	3,0
<b>Pianolangan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm</b>	2,5
<b>Pituus mm</b>	200
<b>Paino netto g</b>	304



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

