


97 22 240





Kutistuspihdit



- Kaapelien katkaisuun, johtojen kuorimiseen ja eristettyjen ja eristämättömien kaapelikengien ja liittimien ja avointen pistoliittimien puristamiseen
- Kierrereillä Cu- tai Ms -kierresokkien katkaisemiseen M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 ja M 5
- Ruuvattu nivel, korkea stabiilius ja tasainen käynti
- Erikoisteräs, luja



Tuotenumero	97 22 240
EAN	4003773070726
Pihdit	mustaksi lakattu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Kapasiteetti neliömillimetri mm²	0,5 - 6,0
Käyttö	eristetyt kaapelikengät + kaapeliliittimet
Pesien lukumäärä	3
AWG	20 - 10
Pituus mm	240
Paino netto g	300



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

