

97 33 02

KNIPEX MultiCrimp® Puristuspihdit vaihtomakasiinilla ja 5 kutisteosalla



- Vain yksi työkalu tavanomaisiin kutistetoimintoihin
- Kutisteosien nopea ja helppo vaihto ilman lisätyökalua
- Turvallinen ja lialta suojattu vaihto-osien säilytys pyörömakasiinissa
- Helppokäyttöiset, tehokkaat puristuspihdit profilaatua
- Luotettavat tulokset kuten kiinteästi asennetuilla kutisteosilla
- Muuttumaton korkea puristuslaatu tarkkuusosien ja pakkolukituksen ansiosta (avattava)
- Erikoisluokan kromivanadiinisähkoteräs, öljykarkaistu
- Pyörömakasiini: muovia, lasikuituvahvisteinen



Tilaa-, kustannuksia- ja painoasäästävä puristuspihdit asennus- ja korjaustöihin Putkiasentaja tarvitsee nyt vain yhden työkalun, tätä ennen niitä tarvittiin viisi.

Tuotenro	97 33 02
EAN	4003773066934
Pihdit	kiillotettu ruskeaksi
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Käyttö	eristämättömät, avoimet pistoliittimet (4,8 + 6,3 mm pistokeleveys)
Kapasiteetti neliömillimetri mm²	0,5 - 6,0
Pesien lukumäärä	3
AWG	20 - 10
Pituus mm	250
Paino netto g	870



Vaihtoasento:
Huoltovivun aukikäänö rinnakkaiseen leuka-asentoon



Kutisteosan vaihto:
avataan makasiiniasennon lukitus, otetaan kutisteosa pihdeistä



Käännetään
huoltovivua ja painetaan pihtejä - valmiit seuraavaan käyttöön



Kutisteosien makasiini
voidaan kantaa vyöllä



Hyvin näkyvä
kutisteosan merkintä kuvakkeilla

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Varusteet

Tuotenro	EAN	
97 39 05	4003773070078	Kutisteosa eristämättömiin, avoimiin pistokeliittimiin (pistokeleveys 4,8 + 6,3 mm)
97 39 06	4003773070085	Kutisteosa eristetyt kaapelikengät, pistokeliittimet + puskuliittimet
97 39 08	4003773070092	Kutisteosa eristetyille ja eristämättömille johdinpäätelkeille
97 39 09	4003773077763	Kutisteosa eristetyille ja eristämättömille johdinpäätelkeille

97 39 13	4003773070108	Kutisteosa eristämättömiin puristus-, putki- ja puristettavaan kaapelikenkään, standardin DIN 46234 ja DIN 46235 mukaisesti sekä eristämättömiin puristus-, pusku- ja puristusliittimiin, standardin DIN 46341 ja DIN 46267 mukaisesti
97 39 30	4003773070115	Kutisteosa eristämättömään standardin DIN 46267 mukaiseen puristusliittimeen
97 39 90	4003773070061	Vaihtomakasiini tyhjä