

97 51 12

Puristuspihdit Western-pistokkeelle



- Profityökalu latteiden, suojaamattomien puhelinkaapeleiden katkaisuun ja vaipan poistoon
- 4-, 6- ja 8-napaisten Western-pistokkeiden, tyyppi RJ 10 (7,65 mm leveä), tyyppi RJ 11/12 (9,65 mm leveä) ja tyyppi RJ 45 (11,68 mm leveä) puristamiseen
- Tarkka puristaminen samansuuntaisella puristuksella
- Muuttumaton korkea puristuslaatu pakkolukituksen ansiosta (avattava)
- Voimavahvistus polvivivulla rasittamattomaan työskentelyyn
- Pituusleikkurilla ja kuorintaterällä lattakaapelille 6 ja 12 mm pituudessa
- Lisä kuorintatoiminnolla pyörökaapeleille
- Erikoisluokan kromivanadiinisähköteräs, öljykarkaistu

Tuotenro	97 51 12
EAN	4003773043188
Pihdit	kiillotettu ruskeaksi
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Käyttö	Westernpistoke
Kapasiteetti	RJ 10 (4-napainen) 7,65 mm RJ 11/12 (6-napainen) 9,65 mm RJ 45 (8-napainen) 11,68 mm
Pesien lukumäärä	3
Pituus mm	200
Paino netto g	533



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Varaosat

Tuotenro	EAN	
97 59 12	4003773069997	Varaterä tuotteeseen 97 51 12