

97 52 06

Kutistuspihdit myös kahdenkäden käyttöön



- Juotoksettomiin sähköliitäntöihin
- Vipuvoimansiirron ansiosta tarvitaan jopa 30 % vähemmän käsivoimaa tavanomaisiin puristuspihteihin verrattuna
- Muuttumaton korkea puristuslaatu tarkkuusosien ja pakkolukituksen ansiosta (avattava)
- Puristusvoima on asetettu tarkasti tehtaalla (kalibroitu), voidaan jälkiasäätää
- Kahden käden käyttö yksinkertaiseen johtimien suurien poikkileikkauksien kutistamiseen
- Helppo käsittely tasapainotetun painopisteeseman, käännetyin päin ja ergonomisesti muotoiltujen kahvojen ansiosta
- Erikoisluokan kromivanadiinisähköteräs, öljykarkaistu


Tuotenumero	97 52 06
EAN	4003773025474
Pihdit	kiillotettu ruskeaksi
Kahvat	liukumisen estävillä muovisilla kahvakuorilla
Käyttö	eristetyt kaapelikengät, pistokeliittimet + puskuliittimet
Kapasiteetti neliömillimetri mm²	0,5 - 6,0
Pesien lukumäärä	3
AWG	20 - 10
Pituus mm	250
Paino netto g	565



Ensimmäinen askel: kytki haetaan kahdella sormella, kunnes kumpikin leuka on kutistettavalla liittimellä



Toinen askel: Nyt toista kättä voidaan käyttää seuraavaan puristukseen



Kolmas askel: mikäli tarvitaan suurempaa voimankäyttöä esim. esitetyissä liittimissä 6,00 mm², kahden käden käyttö on mahdollista pitempien kahvojen ansiosta

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Varaosat

Tuotenumero	EAN	
97 59 20	4003773053934	Vetojousi tuotteeseen 97 52 xx
97 59 21	4003773053941	Vetojousi tuotteeseen 97 52 xx