

97 52 33

KNIPEX PreciForce® Kutistuspihdit



- Muuttumaton korkea puristuslaatu tarkkuusosien ja pakkolukituksen ansiosta (avattava)
- Puristuspaino on asetettu tarkasti tehtaalla (kalibroitu), voidaan jälkikäyttää
- Voimavahvistus polvivivulla rasittamattomaan työskentelyyn
- Helppo käsitellä edullisella kahvan asennolla, alhainen paino, lyhyt rakenne ja ergonomisesti muotoillut kahvat
- Erikoisluokan kromivanadiinisähköteräs, öljykarkaistu



Ammattilainen toivoo päivittäisiin puristustöihin puristuspihdit, jotka toimivat luotettavasti ja tarkasti Tämän lisäksi niiden tulisi olla kevyitä, helposti käytettäviä, vankkoja ja hinnaltaan edullisia PreciForce®.

Tuotenro	97 52 33
EAN	4003773051862
Pihdit	kiillotettu ruskeaksi
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Käyttö	eristämättömät puristus-, putki- ja puristettavat kaapelikengät, standardin DIN 46234 ja DIN 46235 mukaisesti sekä eristämättömät puristus-, pusku- ja puristusliittimet, standardin DIN 46341 ja DIN 46267 mukaisesti
Kapasiteetti neliömillimetri mm²	0,5 - 10,0
Pesien lukumäärä	4
AWG	20 - 7
Pituus mm	220
Paino netto g	478

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Varaosat

Tuotenro	EAN	
97 59 20	4003773053934	Vetojousi tuotteeseen 97 52 xx
97 59 21	4003773053941	Vetojousi tuotteeseen 97 52 xx