

# 97 52 34

## KNIPEX PreciForce® Kutistuspihdit



- Muuttumaton korkea puristuslaatu tarkkuusosien ja pakkolukituksen ansiosta (avattava)
- Puristusaine on asetettu tarkasti tehtaalla (kalibroitu), voidaan jälkikäsitellä
- Voimavahvistus polvivivulla rasittamattomaan työskentelyyn
- Helppo käsitellä edullisella kahvan asennolla, alhainen paino, lyhyt rakenne ja ergonomisesti muotoillut kahvat
- Erikoisluokan kromivanadiinisähköteräs, öljykarkaistu



Ammattilainen toivoo päivittäisiin puristustöihin puristuspihdit, jotka toimivat luotettavasti ja tarkasti Tämän lisäksi niiden tulisi olla kevyitä, helposti käytettäviä, vankkoja ja hinnaltaan edullisia PreciForce®.

<b>Tuotenro</b>	97 52 34
<b>EAN</b>	4003773051879
<b>Pihdit</b>	kiillotettu ruskeaksi
<b>Kahvat</b>	monikomponentti kahvakuorilla
<b>Käyttö</b>	eristämättömät, avoimet pistoliittimet (2,8 + 4,8 mm pistokeleveys)
<b>Kapasiteetti neliömillimetri mm<sup>2</sup></b>	0,1 - 2,5
<b>Pesien lukumäärä</b>	4
<b>AWG</b>	27 - 13
<b>Pituus mm</b>	220
<b>Paino netto g</b>	483

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



### Varaosat

Tuotenro	EAN	
97 59 20	4003773053934	Vetojousi tuotteeseen 97 52 xx
97 59 21	4003773053941	Vetojousi tuotteeseen 97 52 xx