

97 52 35

KNIPEX PreciForce® Kutistuspihdit



- Muuttumaton korkea puristuslaatu tarkkuusosien ja pakkolukituksen ansiosta (avattava)
- Puristusvoima on asetettu tarkasti tehtaalla (kalibroitu), voidaan jälkikäsitellä
- Voimavahvistus polvivivulla rasittamattomaan työskentelyyn
- Helppo käsitellä edullisella kahvan asennolla, alhainen paino, lyhyt rakenne ja ergonomisesti muotoillut kahvat
- Erikoisluokan kromivanadiinisähköteräs, öljykarkaistu



Ammattilainen toivoo päivittäisiin puristustöihin puristuspihdit, jotka toimivat luotettavasti ja tarkasti Tämän lisäksi niiden tulisi olla kevyitä, helposti käytettäviä, vankkoja ja hinnaltaan edullisia PreciForce®.

Tuotenro	97 52 35
EAN	4003773051886
Pihdit	kiillotettu ruskeaksi
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Käyttö	eristämättömät, avoimet pistoliittimet (4,8 + 6,3 mm pistokeleveys)
Kapasiteetti neliömillimetri mm²	0,5 - 6,0
Pesien lukumäärä	3
AWG	20 - 10
Pituus mm	220
Paino netto g	494

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Varaosat

Tuotenro	EAN	
97 59 20	4003773053934	Vetojousi tuotteeseen 97 52 xx
97 59 21	4003773053941	Vetojousi tuotteeseen 97 52 xx