

97 52 36

KNIPEX PreciForce® Kutistuspihdit



- Muuttumaton korkea puristuslaatu tarkkuusosien ja pakkolukituksen ansiosta (avattava)
- Puristuspaine on asetettu tarkasti tehtaalla (kalibroitu), voidaan jälkikäyttää
- Voimavahvistus polvivivulla rasittamattomaan työskentelyyn
- Helppo käsitellä edullisella kahvan asennolla, alhainen paino, lyhyt rakenne ja ergonomisesti muotoillut kahvat
- Erikoisluokan kromivanadiinisätköteräs, öljykarkaistu



Ammattilainen toivoo päivittäisiin puristustöihin puristuspihdit, jotka toimivat luotettavasti ja tarkasti Tämän lisäksi niiden tulisi olla kevyitä, helposti käytettäviä, vankkoja ja hinnaltaan edullisia PreciForce®.

Tuotenro	97 52 36	 97 52 36
EAN	4003773051893	
Pihdit	kiillotettu ruskeaksi	
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla	
Käyttö	eristetyt kaapelikengät, pistokeliittimet + puskuliittimet	
Kapasiteetti neliömillimetri mm ²	0,5 - 6,0	
Pesien lukumäärä	3	
AWG	20 - 10	
Pituus mm	220	
Paino netto g	487	

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

