

97 53 04

itsesäätyvät puristuspihdit päätehylsille sivusisäänviennillä



PAT. PEND.



- Pienempi kahvaväli ja parannettu ergonomia
- Pääteholkkien puristamiseen DIN 46228 osa 1 + 4 mukaisesti
- Itsesäätyvä sovitun halutun johdinpääteholkin koon mukaan
- Muuttumaton korkea puristuslaatu pakkolukituksen ansiosta (avattava)
- Puristusvoima on asetettu tarkasti tehtaalla (kalibroitu)
- Voimavahvistus polvivivulla rasittamattomaan työskentelyyn
- Hyvä käyttömukavuus kätevästä rakennemuodosta ja alhaisen painon ansiosta
- Erikoisluokan kromivanadiinisätköteräs, öljykarkaistu
- Nelikantapuristus nyt lisäksi myös johdinpääteholkeille max 16 mm²
- Nelikantapuristus optimaalisiin kontaktipintoihin kiinnityslitännässä
- Soveltuu erityisesti kaikkiin Twin-johdinpääteholkkeihin max 2 x 6 mm² tai 2 x AWG 8

Pienet krimpipussit johdinpääteholkkeihin, kaksi suurta plussaa käyttäjille: - automaattinen itsesäätö käytettävään johdinpääteholkkiin: Tämä auttaa alan ammattilaista ja tarjoaa varman, luotettavan ja nopean krimpauksen. - Laajennetut käyttöalueet

Tuotenro	97 53 04
EAN	4003773028017
Pihdit	kiillotettu ruskeaksi
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Käyttö	päätehylsyt
Kapasiteetti neliömillimetri mm²	0,08 - 10 + 16
Pesien lukumäärä	1
AWG	28 - 5
Pituus mm	180
Paino netto g	405



Krimppauskapasiteetin vaihto 10 mm²:stä 16 mm²:iin tapahtuu yksinkertaisesti vaihtokytkennällä.

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Varaosat

Tuotenro	EAN	
97 59 30	4003773053965	Vetojousi tuotteeseen 97 53 4/5/8/9/14
97 59 31	4003773053972	Vetojousi tuotteeseen 97 53 4/5/8/9/14
97 59 32	4003773053989	Lukkorenkaat malliin 97 53 tuotteeseen 97 53 xx