

# 97 53 08

## itsesäätyvät puristuspihdit päätehylsille etusisäänviennillä




PATENTED



- Pääteholkkien puristamiseen DIN 46228 osa 1 + 4 mukaisesti
- Säätyy itse pääteholkin koon mukaan: ei kutistusvirheitä väärin muotoin käytöstä
- Pääteholkkien sisäänvienti edestä työkaluun
- Muuttumaton korkea puristuslaatu pakkolukituksen ansiosta (avattava)
- Puristusvoima on asetettu tarkasti tehtaalla (kalibroitu), voidaan jälkikäyttää
- Voimavahvistus polvivivulla rasittamattomaan työskentelyyn
- Hyvä käyttömukavuus kätevän rakennemuodon ja alhaisen painon ansiosta
- Erikoisluokan kromivanadiinisähköteräs, öljykarkaistu
- Puristus 0,08 - 10,0 mm<sup>2</sup> yhdessä profiilissa
- Päätehylsyt max 2,5 mm<sup>2</sup> voidaan viedä samansuuntaisesti sivulta
- Soveltuu erityisesti kaikkiin Twin-johdinpääteholkkeihin max 2 x 4 mm<sup>2</sup> tai 2 x AWG 10

Puristuspihdit pääteholkkeihin, kolme suurta etua käyttäjille: - automaattinen itsesäätö käytettävään pääteholkkiin. Tämä auttaa alan ammattilaisia ja tarjoaa varman, luotettavan ja nopean kutistuksen - Käyttöalueet myös suurissa läpikätkäyksissä: Nelikantakutistus 0,08 - 10,0 + 16,0 mm<sup>2</sup> - Vienti edestä: helpottaa vaikeita työtilanteita ahtaissa tiloissa


<b>Tuotenro</b>	97 53 08
<b>EAN</b>	4003773040187
<b>Pihdit</b>	kiillotettu ruskeaksi
<b>Kahvat</b>	monikomponentti kahvakuorilla
<b>Käyttö</b>	päätehylsyt
<b>Kapasiteetti neliömillimetri mm<sup>2</sup></b>	0,08 - 10
<b>Pesien lukumäärä</b>	1
<b>AWG</b>	28 - 7
<b>Pituus mm</b>	190
<b>Paino netto g</b>	477



pääteholkkien vienti edestä, esim. sähkökaappeihin.



Nelikantakutistus



97 53 08: pääteholkkien vienti samansuuntaisesti sivulta max 2,5 mm<sup>2</sup> esim. ahtaissa tiloissa

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Varaosat

Tuotenro	EAN	
97 59 30	4003773053965	Vetojousi tuotteeseen 97 53 4/5/8/9/14
97 59 31	4003773053972	Vetojousi tuotteeseen 97 53 4/5/8/9/14
97 59 32	4003773053989	Lukkorenkaat malliin 97 53 tuotteeseen 97 53 xx