

97 53 09

itsesäätyvät puristuspihdit päätehylsille etusisäänviennillä




PATENTED



- Pääteholkkien puristamiseen DIN 46228 osa 1 + 4 mukaisesti
- Säätyy itse pääteholkin koon mukaan: ei kutistusvirheitä väärin muotoin käytöstä
- Pääteholkkien sisäänvienti edestä työkaluun
- Muuttumaton korkea puristuslaatu pakkolukituksen ansiosta (avattava)
- Puristuspaino on asetettu tarkasti tehtaalla (kalibroitu), voidaan jälkikäyttää
- Voimanvahvistus polvivivulla rasittamattomaan työskentelyyn
- Hyvä käyttömukavuus kätevän rakennemuodon ja alhaisen painon ansiosta
- Erikoisluokan kromivanadiinisähköteräs, öljykarkaistu
- Puristus 0,08 - 10,0 mm² yhdessä profiilissa
- Valintavivulla puristusalueen säätöön 0,08 - 10 tai 16,0 mm²
- Soveltuu erityisesti kaikkiin Twin-johdinpääteholkkeihin max 2 x 6 mm² tai 2 x AWG 8

Puristuspihdit pääteholkkeihin, kolme suurta etua käyttäjille: - automaattinen itsesäätö käytettävään pääteholkkiin. Tämä auttaa alan ammattilaista ja tarjoaa varman, luotettavan ja nopean kutistuksen - Käyttöalueet myös suurissa läpileikkauksissa: Nelikantakutistus 0,08 - 10,0 + 16,0 mm² - Vienti edestä: helpottaa vaikeita työtilanteita ahtaissa tiloissa

Tuotenro	97 53 09
EAN	4003773044550
Pihdit	kiillotettu ruskeaksi
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Käyttö	päätehylsyt
Kapasiteetti neliömillimetri mm²	0,08 - 10 + 16
Pesien lukumäärä	1
AWG	28 - 5
Pituus mm	190
Paino netto g	486



pääteholkkien vienti edestä, esim. sähkökaappeihin.

Nelikantakutistus

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Varaosat

Tuotenro	EAN	
97 59 30	4003773053965	Vetojousi tuotteeseen 97 53 4/5/8/9/14
97 59 31	4003773053972	Vetojousi tuotteeseen 97 53 4/5/8/9/14
97 59 32	4003773053989	Lukkorenkaat malliin 97 53 tuotteeseen 97 53 xx