

97 62 145 A

Puristuspihdit johdinpääteholkkeihin



- Pääteholkkien puristamiseen DIN 46228 osa 1 + 4 mukaisesti alueella 0,25 - 2,5 mm²
- Merkittyjen puolisuunnikasprofiilien puristamiseen holkin ja johtimen varmaan liitääntään
- Vanadiinisähköteräs, taottu, öljykarkaistu



Tuotenro	97 62 145 A
EAN	4003773060154
Pää	kiillotettu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Käyttö	päätehylsyt
Kapasiteetti neliömillimetri mm²	0,25 - 2,5
Pesien lukumäärä	4
AWG	23 - 13
Pituus mm	145
Paino netto g	170

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

