

97 78 180

Puristuspihdit johdinpääteholkkeihin



- Helppo krimppaus optimoidun voimansiirron ansiosta
- Kevyt ja hoikka rakenne
- Pääteholkkien puristamiseen DIN 46228 osa 1 + 4 mukaisesti alueella 0,25 - 16 mm²
- Merkittyjen puolipyöreiden profiilien puristamiseen holkin ja johtimen varmaan liitântään
- Yhdeksän erittäin syvää profiilia kartiomaisin sivupinnoin
- Erikoistyökaluteräs, taottu, öljykarkaistu



Tuotenro	97 78 180
EAN	4003773072003
Pää	kiillotettu
Kahvat	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Käyttö	päätehylsyt
Kapasiteetti neliömillimetri mm²	0,25 - 16,0
Pesien lukumäärä	9
AWG	23 - 5
Pituus mm	180
Paino netto g	254



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään