

# 97 90 25

## Puristusjärjestelmä kaapeliliittimiin



- TANOS MINI-systainer® (stabiili muovilaatikko)
- T-Loc-lukko yhdenkädenkäytölle: systainer® avataan tai suljetaan kääntämällä ja yhdistetään toista systainer® käyttäen.
- Avaaminen liitetyssä tilassa: Sisältöön päästään helposti ja nopeasti, liitosta avaamatta.
- Kaksi pinottavaa muovikomponenttia kulloinkin kuudella liittimen syvennyksellä
- Lajitelma yleisiä kaapeliliittimiä
- Puristuspihdillä 97 22 240

<b>Tuotenro</b>	97 90 25
<b>EAN</b>	4003773076971
<b>Paino netto g</b>	1150

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



### Toimitukseen kuuluu 97 90 25 (13)

Tuotenro		Lukumäärä		
97 22 240	Kutistuspihdit	1		
	eristämättömät pistoliittimet, 6,3x0,8 mm	25	0,5-1,5 mm <sup>2</sup>	
	eristämättömät pistoliittimet, 6,3x0,8 mm	25	1,0-2,5 mm <sup>2</sup>	
	Lattapistoholkit, 6,3x0,8 mm	25	0,5-1 mm <sup>2</sup>	
	Lattapistoholkit, 6,3x0,8 mm	25	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	
	Lattapistoholkit, 6,3x0,8 mm	25	4,0-6,0 mm <sup>2</sup>	
	Lattapistoke, 6,3x0,8 mm	25	0,5-1,0 mm <sup>2</sup>	
	Lattapistoke, 6,3x0,8 mm	25	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	
	Kaapelikengät, rengasmuoto, Ø 4 mm	25	0,5-1 mm <sup>2</sup>	
	Kaapelikengät, rengasmuoto, Ø 4 mm	25	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	
	Puskuliittimet, eristetyt, punainen	25	0,5-1 mm <sup>2</sup>	
	Puskuliittimet, eristetyt, sininen	25	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	
	Puskuliittimet, eristetyt, keltainen	25	4,0-6,0 mm <sup>2</sup>	