

# 97 99 500

## F-kompressipistoke



- Soveltuu koaksiaalikaapeleille 7 mm ulkohalkaisijalla ja dielektrisellä halkaisijalla 4,7 mm lähtien (kaikki tavanomaiset koaksiaalikaapelit Ø 1,1 mm sisäjohtimella)
- Nitin-6™-pinnoite suojaa erinomaisesti ympäristövaikutuksilta
- Vedenpitävä (8h / 30m veden syvyys), ihanteellinen liittämiseen LNB:hen ja ulkoantenneihin
- Soveltuu KNIPEX-puristustyökalulla 97 40 20
- 10 kappaletta Cablecon F-kompressipistoketta taitettavassa läpipainopakkauksessa

<b>Tuotenro</b>	97 99 500
<b>EAN</b>	4003773082378
<b>Määrä</b>	10
<b>Paino netto g</b>	105

*Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään*