

# 98 43 50

## Vääntömomenttiavain ulkonelikannalla, vaihdettava



- Voidaan vaihtaa vasenkierteisten kiristykseen
- Lukittava vääntömomenttisäätö
- Käyttöökalujen erittäin varma lukitus ruuvatun lukituksen ansiosta
- Läpinäkyvä eristetty asteikkoalue
- Oheisena kalibrointitodistus
- Kromivanadiiiteräs

1000V  $\frac{1}{2}$

<b>Tuotenro</b>	98 43 50
<b>EAN</b>	4003773071778
<b>Eristysstandardi</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>Käyttöalue</b>	5 - 50 Nm
<b>Liitinnelikanta Tuuma</b>	1/2
<b>Pituus mm</b>	385
<b>Paino netto g</b>	1230

*Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään*

