

# 26 15 200


## Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne)



- Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
- Pointes de précision élastiques et supportant la torsion
- Mâchoires demi-rondes, longues et effilées
- Avec tranchants (dureté env. 61 HRC) pour fils doux, mi-durs et durs
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Réf.	26 15 200
EAN	4003773035022
Pince	chromée
Poignées	avec gaines bi-matière
Tête	
Forme	1
Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre) Ø mm	3,2
Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre) Ø mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	73,0
Longueur mm	200
Poids net g	198



Sous réserve de toute modification technique et erreur.

