

26 16 200


Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne)



- Pointes de précision élastiques et très résistantes
- Mâchoires demi-rondes, longues et effilées
- Intérieur des mâchoires strié
- Avec tranchants pour fils mi-durs de 3,2 mm de diamètre et durs de 2,2 mm de diamètre
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



| | |
|--|---|
| Réf. | 26 16 200 |
| EAN | 4003773022831 |
| Pince | chromée |
| Poignées | isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE |
| Tête | |
| Forme | 1 |
| Norme sur l'isolation | IEC 60900 DIN EN 60900 |
| Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre) Ø mm | 3,2 |
| Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre) Ø mm | 2,2 |
| T1 mm | 9,5 |
| W3 mm | 18,0 |
| W4 mm | 3,0 |
| T2 mm | 2,5 |
| L3 mm | 73,0 |
| dimension nominale | 200 mm |
| Longueur mm | 200 |
| Poids net g | 206 |



Sous réserve de toute modification technique et erreur.

