

41 04 180

Pince-étau



- Maintiennent en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats
- Très résistant
- Avec vis de réglage et levier de déblocage
- Prise à une seule main
- Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère
- Corps de pince: acier laminé, à haute résistance
- Mâchoires de préhension: Acier électrique au chrome-vanadium, forgé
 - Forme:becs pour pièces rondes, avec coupe-fils

Réf.	41 04 180
EAN	4003773002741
Forme	0
Pince	zinguée brillante
Capacité de serrage rond mm	30
Capacité de serrage carré mm	20
Capacité de serrage hexagonal mm	30
Longueur mm	180
Poids net g	363

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Pièces de rechange

Réf.	EAN	
41 09 01	4003773053149	Ressort de traction pour 41 et 42