

70 02 160

Pince coupante de côté



- La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente
- Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie
- Tranchants de précision pour fils doux et durs
- Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
- Avec tranchant allongé

Réf.	70 02 160
EAN	4003773034032
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
Forme	0
Pince	noire atraitementisée
Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre) Ø mm	3,0
Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre) Ø mm	2,0
Capacités de coupe Fil d'acier tendre (diamètre) Ø mm	4,0
dimension nominale	160 mm
Longueur mm	160
Poids net g	206

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

