

86 03 400



Pince-clé XL pince et clé à la fois



- L'outil de montage unique en son genre désormais disponible en longueur de 400 mm.
- Capacité jusqu'à 85 mm / 3 3/8"
- Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
- Adaptation optimale à la pièce tout en maintenant une position commode des poignées
- Encliquetage sûr de l'axe d'articulation: pas de dérèglement accidentel
- Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10
- Outil de vissage réglable
- Remplace diverses grandes clés coûteuses allant jusqu'à 85 mm ou 3 3/8"
- Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
- Mâchoires lisses, permettant de réaliser, en les ménageant, des assemblages vissés de haute qualité en laiton, bronze ou inox
- Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu
- La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet
- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

Pour les grands assemblages vissés, notamment, les clés à fourche de diamètre fixe coûtent cher. La pince KNIPEX XL, avec son ouverture réglable jusqu'à 85 mm / 3 3/8", offre à cet égard un énorme potentiel d'économies.

Réf.	86 03 400
EAN	4003773077312
Pince	chromée
Poignées	gainées en plastique
B2 mm	16
B3 mm	20
B1 mm	12,5
Positions de réglage	25
Capacité pour écrous, ouverture pouces	3 3/8
Capacité pour écrous, ouverture mm	85
Longueur mm	400
Poids net g	1460



Sous réserve de toute modification technique et erreur.

