

# 88 01 180

## KNIPEX Alligator® Pince multiprise



- Plus de performance et de confort qu'avec des pinces multiprise standard de la même longueur : réglage de l'ouverture à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée
- Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
- Autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée: grande stabilité grâce au double guidage
- Conception robuste, insensible à la salissure ; idéal pour les travaux à l'extérieur
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases




Réf.	88 01 180
EAN	4003773035480
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique antidérapant
Positions de réglage	9
dimension nominale	180 mm
Capacité pour les tubes en pouces (diamètre) Ø pouces	1 1/2
Capacité pour écrous, ouverture mm	36
Capacité pour les tubes (diamètre) Ø mm	42
Longueur mm	180
Poids net g	180



Autobloquante sur tubes et écrous: moins d'effort; l'intégralité de la force appliquée peut être utilisée pour faire tourner la pièce; inutile de trop serrer les poignées de la pince, effort nécessaire réduit



Sous réserve de toute modification technique et erreur.



### Pièces de rechange

Réf.	EAN	
88 09 180	4003773053507	Boulon (goupille de Kerpin) pour 88 180