


88 06 250

KNIPEX Alligator® Pince multiprise



- Plus de performance et de confort qu'avec des pinces multiprise standard de la même longueur : réglage de l'ouverture à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée
- Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
- Autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée: grande stabilité grâce au double guidage
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Réf.	88 06 250
EAN	4003773039303
Pince	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Tête	
Norme sur l'isolation	IEC 60900 DIN EN 60900
Positions de réglage	9
Capacité pour les tubes en pouces (diamètre) Ø pouces	2
Capacité pour écrous, ouverture mm	46
Capacité pour les tubes (diamètre) Ø mm	50
Longueur mm	250
Poids net g	374



Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Pièces de rechange

Réf.	EAN	
88 09 250	4003773053514	Boulon (goupille de Kerpin) pour 88 250