


95 61 150

Coupe-câbles Bowden



- Pour câbles Bowden et fil d'acier doux (également V2A) d'un diamètre max. de 3,0 mm
- Coupe facile et nette grâce à la forme des tranchants spéciale
- Tranchants en forme de faucille épousant la forme de l'élément à couper et évitant l'effilochement des torons
- Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée
- Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
- Tranchants trempés par induction
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Réf.	95 61 150
EAN	4003773065197
Ciseaux	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique
Capacité de coupe du câble en cuivre, à fils fins (diamètre) Ø mm	3
Capacités de coupe Câble en acier (diamètre) Ø mm	3
Longueur mm	150
Poids net g	205



Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Pièces de rechange

Réf.	EAN	
95 69 190 01	4003773053873	Vis de charnière, écrou et rondelle pour 95 61 190