

97 43 200

Pince à sertir universelle pour profils de sertissage interchangeables



PATENTED



- Un seul outil pour presque 1 000 sertissages différents
- Mouvement de sertissage quasiment parallèle
- Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé (déverrouillable)
- La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (étalonnée), ajustable
- Force amplifiée grâce à la démultiplication par levier pour un travail moins fatiguant
- Poignées ergonomiques
- Plusieurs positionneurs permettant de déterminer la position correcte avec précision
- Profils de sertissage pour autres applications sur demande
- Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile
- En coffret plastique; plateau en mousse avec évidements pour profils de sertissage et positionneurs; avec outil de montage (clé à six pans creux), vis et écrous
- Sans profil de sertissage



Permettant de sertir à l'aide d'une technique ultra-moderne pratiquement toutes les connexions serties existantes actuellement avec un seul outil, la pince à sertir universelle permet de réaliser presque tous les travaux de sertissage mobiles et fixes et constitue un remarquable outil professionnel pour le sertissage standard.

Réf.	97 43 200
EAN	4003773030812
Pince	brunie
Poignées	avec gaines bi-matière
Application	voir tableau des profils de sertissage
Longueur mm	200
Poids net g	988



97 43 200 avec profil de sertissage 97 49 06 pour cosses isolées, connecteurs et manchons



97 43 200 avec profil de sertissage 97 49 09 pour embouts de câble



97 43 200 avec profil de sertissage 97 49 24 et positionneur 97 49 93 pour fiches D-Sub

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Pièces de rechange

Réf.	EAN	
97 49 200 01	4003773053927	Ressort pour 97 43

Accessoires

Réf.	EAN	
97 49 04	4003773030850	Profil de sertissage pour connecteurs non isolés à fût ouvert 2,8 + 4,8 mm

97 49 05	4003773030867	Profil de sertissage pour connecteurs non isolés à fût ouvert 4,8 + 6,3 mm
97 49 06	4003773030836	Profil de sertissage pour cosses et connecteurs isolés
97 49 08	4003773030874	Profil de sertissage pour embouts de câble isolés et non isolés
97 49 09	4003773030881	Profil de sertissage pour embouts de câble
97 49 10	4003773076896	Profil de sertissage pour cosses tubulaires et cosses de câble à sertir non isolées selon DIN 46237 ainsi que prolongateurs et connecteurs sertis non isolés selon DIN 46341
97 49 11	4003773076902	Profil de sertissage pour cosses tubulaires, cosses de câble à sertir et cosses à presser non isolées selon DIN 46234 et DIN 46235 ainsi que prolongateurs, connecteurs serties et connecteurs à serrer non isolés selon DIN 46341 et DIN 46267
97 49 13	4003773030843	Profil de sertissage pour cosses tubulaires, cosses de câble à sertir et cosses à presser non isolées selon DIN 46234 et DIN 46235 ainsi que prolongateurs, connecteurs serties et connecteurs à serrer non isolés selon DIN 46341 et DIN 46267
97 49 14	4003773077756	Profil de sertissage pour cosses tubulaires, cosses de câble à sertir et cosses à presser non isolées selon DIN 46234 et DIN 46235 ainsi que prolongateurs, connecteurs serties et connecteurs à serrer non isolés selon DIN 46341 et DIN 46267
97 49 15	4003773043164	Profil de sertissage pour fiches drapeau et connecteurs non isolés à fût ouvert 4,8 + 6,3 mm
97 49 16	4003773040675	Profil de sertissage pour cosses et connecteurs isolés
97 49 18	4003773063186	Profil de sertissage pour embouts de câble jumelés
97 49 19	4003773030898	Profil de sertissage pour embouts de câble
97 49 20	4003773045069	Profil de sertissage pour connecteurs en F pour connexion télévision et satellite
97 49 23	4003773052135	Profil de sertissage pour cosses et connecteurs non isolés
97 49 24	4003773030911	Profil de sertissage pour fiches D-Sub
97 49 30	4003773030904	Profil de sertissage pour prolongateurs non isolés
97 49 35	4003773034315	Profil de sertissage pour cosses de bougie et distributeurs
97 49 40	4003773030959	Profil de sertissage pour connecteurs coaxiaux
97 49 44	4003773041443	Profil de sertissage pour contacts enroulés
97 49 50	4003773030966	Profil de sertissage pour connecteurs coaxiaux / téléphone de voiture
97 49 54	4003773041450	Profil de sertissage pour fiches modulaires
97 49 60	4003773030928	Profil de sertissage pour contacts tournés (HTS + Harting)
97 49 61	4003773045137	Profil de sertissage pour contacts tournés (Harting)
97 49 62	4003773063179	Profil de sertissage pour connecteurs solaires (Huber + Suhner)
97 49 63	4003773066675	Profil de sertissage pour connecteurs solaires (Huber + Suhner)
97 49 64	4003773044055	Profil de sertissage pour fiches ABS
97 49 65	4003773066682	Profil de sertissage pour connecteurs solaires MC3 (Multi-Contact)
97 49 65 1	4003773066729	positionneur pour 97 49 65 (connecteurs solaires MC3)
97 49 66	4003773066699	Profil de sertissage pour connecteurs solaires MC4 (Multi-Contact)
97 49 66 1	4003773066736	Positionneur pour 97 49 66 (connecteurs solaires MC4)
97 49 67	4003773066705	Profil de sertissage pour connecteurs solaires SunCon (Hirschmann)
97 49 68	4003773066712	Profil de sertissage pour connecteurs solaires tournés (Tyco)
97 49 68 1	4003773066743	positionneur pour 97 49 68 (connecteurs solaires Solarlok)
97 49 70	4003773030942	Profil de sertissage pour fiches Western
97 49 71	4003773075066	Profil de sertissage pour connecteurs solaires MC4 (Multi-Contact)
97 49 74	4003773044062	Profil de sertissage pour fiches Molex non blindées
97 49 76	4003773047513	Profil de sertissage pour fiches Stewart blindées
97 49 81	4003773042778	Profil de sertissage pour connecteurs Harting pour câbles à fibres optiques
97 49 82	4003773042785	Profil de sertissage pour connecteurs Telegärtner pour câbles à fibres optiques
97 49 83	4003773044079	Profil de sertissage pour connecteurs FSMA, ST, SC, STSC/K
97 49 84	4003773042792	Profil de sertissage pour connecteurs Harting/Suhner pour câbles à fibres optiques
97 49 87	4003773043331	Profil de sertissage pour connecteurs FSMA, ST et MIC pour câbles à fibres optiques
97 49 90	4003773031017	Positionneur pour 97 49 60 (HTS + Harting)

97 49 91	4003773045144	positionneur pour 97 49 61 (Harting)
97 49 93	4003773047926	Positionneur pour 97 49 24 (fiches D-Sub)
97 49 94	4003773030997	Positionneur pour 97 49 04
97 49 95	4003773031000	Positionneur pour 97 49 05