

97 52 34

KNIPEX PreciForce® Pince à sertir



- Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé (déverrouillable)
- La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (étalonnée), ajustable
- Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant
- Bonne prise en main grâce à une position des poignées pratique, à son poids faible, à sa forme courte et à ses poignées ergonomiques
- Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile

Pour les sertissages qu'ils réalisent quotidiennement, les professionnels ont besoin d'une pince à sertir fiable et précise. Elle doit d'autre part être légère, pratique, robuste et peu coûteuse : cette pince, c'est la PreciForce®.

Réf.	97 52 34
EAN	4003773051879
Pince	brunie
Poignées	avec gaines bi-matière
Application	connecteurs non isolés à fût ouvert (largeur de connecteur 2,8 + 4,8 mm)
Capacité Millimètre carré mm²	0,1 - 2,5
nombre de positions de sertissage	4
AWG	27 - 13
Longueur mm	220
Poids net g	483

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Pièces de rechange

Réf.	EAN	
97 59 20	4003773053934	Ressort de traction pour 97 52 xx
97 59 21	4003773053941	Ressort de traction pour 97 52 xx