

97 78 180 T

Pince à sertir pour embouts de câble avec œillet de fixation



- Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,25 à 16 mm²
- Démultiplication améliorée pour un sertissage 30 % plus facile
- Construction légère et élastique
- Sertissage avec profils demi-ronds marqués pour une connexion fiable de la cosse avec le conducteur
- 9 cavités très profondes à faces latérales coniques
- Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile
- Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute



Réf.	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Tête	polie
Poignées	isolé avec gaines bimatière, homologué VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
Norme sur l'isolation	IEC 60900 DIN EN 60900
Capacité Millimètre carré mm²	0,25 - 16,0
Application	embouts de câble
nombre de positions de sertissage	9
AWG	23 - 5
Longueur mm	180
Poids net g	254



Sous réserve de toute modification technique et erreur.