


# 12 11 180

## Pinza spelacavi con lame sagomate



- Con lame intercambiabili per quattro o sei diverse sezioni di conduttori
- Nessun danneggiamento del conduttore grazie alle lame rettificate a precisione, anche cavi ad anima sottile vengono spelati con cura
- Ganasce di bloccaggio tengono fermo il filo durante la spelatura
- Con staffa di arresto per garantire lunghezze uniformi nei lavori in serie
- La molla riporta la pinza nella posizione iniziale
- Corpo pinza: alluminio
- Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio



<b>Art. No.</b>	12 11 180
<b>EAN</b>	4003773000792
<b>Esecuzione</b>	verniciata nera
<b>Manici</b>	rivestiti in resina sintetica
<b>Valori di spelatura (diametro) Ø mm</b>	0,5 / 1,2 / 1,6 / 2,0
<b>Lunghezza mm</b>	180
<b>Peso netto g</b>	368



Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



### Ricambi

Art. No.	EAN	
12 19 180	4003773022145	1 paio di lame di ricambio per 12 11 180 con lame sagomate
12 19 180 04	4003773052876	Supporto isolamento (4) per 12 11/21 ..
12 19 180 06	4003773052890	piastra guida (6) per 12 11/21 ..
12 19 180 07	4003773052906	Linguetta (7) per 12 11/21 ..
12 19 180 08	4003773052913	Perno (8) per 12 11/21 ..
12 19 180 09	4003773052920	Vite (9) per 12 11/21 ..
12 19 180 10	4003773052937	Molla di torsione (10) per 12 11/21 ..
12 19 180 11	4003773052944	Rosetta (11) per 12 11/21 ..
12 19 180 12	4003773052951	per 12 11/21 ..
12 19 180 13	4003773052968	Molla di apertura (13) per 12 11/21 ..
12 19 180 14	4003773052975	Vite di articolazione (14) per 12 11/21 ..
12 19 180 15	4003773052982	Manico (15) per 12 11/21 ..
12 19 180 16	4003773052999	Leva di arresto intermedio (16) per 12 11/21 ..

12 19 180 17	4003773053002	Perno per leva di arresto intermedio (17) per 12 11/21 ..
12 19 180 22	4003773053057	per 12 11/21 ..
12 19 180 23	4003773053064	Viti di regolazione e fissaggio (20-21) per 12 11/21 ..