

# 12 21 180

## Pinza spelacavi con lame sagomate



- Con lame intercambiabili per quattro o sei diverse sezioni di conduttori
- Nessun danneggiamento del conduttore grazie alle lame rettificate a precisione, anche cavi ad anima sottile vengono spelati con cura
- Ganasce di bloccaggio tengono fermo il filo durante la spelatura
- Con staffa di arresto per garantire lunghezze uniformi nei lavori in serie
- La molla riporta la pinza nella posizione iniziale
- Corpo pinza: alluminio
- Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio



<b>Art. No.</b>	12 21 180
<b>EAN</b>	4003773000815
<b>Esecuzione</b>	verniciata nera
<b>Manici</b>	rivestiti in resina sintetica
<b>Valori di spelatura in millimetri quadri mm<sup>2</sup></b>	0,5-0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0
<b>AWG</b>	20-19/ 17/15/ 13/11/ 10
<b>Lunghezza mm</b>	180
<b>Peso netto g</b>	366



Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



### Ricambi

Art. No.	EAN	
12 29 180	4003773022152	1 paio di lame di ricambio per 12 21 180 con lame sagomate