


# 75 02 125

## Tronchese laterale per elettronica



- Cerniera avvitata per elevata precisione e resistenza
- Pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell'elettronica e nella meccanica fine
- Con taglienti di precisione per filo a bassa e ad alta resistenza, adatti anche per filo armonico
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC
- Con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini
  - Forma: con sfaccettatura

<b>Art. No.</b>	75 02 125
<b>EAN</b>	4003773040491
<b>Esecuzione</b>	brunita
<b>Manici</b>	rivestiti in resina sintetica
<b>Forma</b>	0
<b>Valori di taglio filo di media durezza (diametro) Ø mm</b>	1,0
<b>Valori di taglio filo duro (diametro) Ø mm</b>	0,6
<b>Valori di taglio filo armonico (diametro) Ø mm</b>	0,4
<b>Valori di taglio filo dolce (diametro) Ø mm</b>	0,2 - 1,3
<b>B mm</b>	14
<b>D mm</b>	6,5
<b>A mm</b>	10,5
<b>Lunghezza mm</b>	125
<b>Peso netto g</b>	81



articolazione a vite

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

