

86 03 400





Pinza chiave XL combinazione di pinza e chiave in un unico utensile



- L'utensile di montaggio unico nel suo genere disponibile anche nella lunghezza di 400 mm
- Per aperture chiave fino a 85 mm / 3 3/8".
- Particolarmente adatta anche per serrare, sostenere, schiacciare e piegare pezzi
- Adattamento ottimale al pezzo con comoda impugnatura
- Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione
- Presa di serraggio altissima tramite trasmissione di forza moltiplicata 10 volte
- Utensile regolabile per avvitatura
- Sostituisce varie costose chiavi a forchetta fino a 85 mm o 3 3/8"
- Per serrare in continuo tutte le aperture fino alla capacità indicata grazie alle ganasce parallele
- Becchi piatti, anche per il montaggio delicato di raccordi a vite di qualità pregiata in ottone, ottone rosso o acciaio inox
- Nessun danneggiamento degli spigoli su installazioni sanitarie con superfici delicate tramite l'ampia superficie di serraggio senza gioco
- La corsa fra le superfici delle ganasce consente di serrare e allentare rapidamente col sistema a cricchetto
- Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
- Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

Le chiavi a bocca con apertura fissa per raccordi di grandi dimensioni sono particolarmente costose. In tale ambito, KNIPEX con sua la pinza chiave XL con apertura bocca regolabile fino a SW 85 mm / 3 3/8" offre un enorme potenziale di risparmio.

Art. No.	86 03 400
EAN	4003773077312
Esecuzione	cromata
Manici	rivestiti in resina sintetica
B2 mm	16
B3 mm	20
B1 mm	12,5
Regolazioni	25
Per dadi apertura Pollici	3 3/8
Per dadi apertura mm	85
Lunghezza mm	400
Peso netto g	1460



Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

