

# 90 22 02 SB

## KNIPEX TwistCut Tagliatubo per tubi ondulati



- Per tubi ondulati con Ø da 13 - 32 mm
- Per troncatura tubi ondulati vuoti o confezionati
- Impiego per il settore elettricisti e artigiani edili e per il settore installazioni sanitarie
- I taglienti posizionati in profondità evitano possibili lesioni
- Taglio raso preciso senza danneggiare i cavi interni
- Taglio dell'ondulato esterno - niente spigoli taglienti all'interno del tubo ondulato
- Lavoro rapido e sicuro
- Inserimento facile del tubo ondulato per un troncatura sicura e semplice: nessuno scarto di taglio
- In caso di tubi ondulati con pareti ad alto spessore, dopo il taglio circolare riposizionare l'utensile e spezzare il tubo
- Forma affusolata ed ergonomica per lavorare in modo confortevole in punti difficilmente accessibili
- Doppia guida per un taglio preciso
- Corpo esterno in materiale poliammidico composito stabile



Troncando esternamente i tubi ondulati sull'ondulazione, non si danneggiano i cavi interni. Pertanto, l'estremità interna del tubo sul punto tagliato presenta sempre un raggio uniforme. Questo assicura che anche nei movimenti successivi dei conduttori o in caso di inserimento di un nuovo conduttore o di un conduttore supplementare, non venga danneggiato alcun cavo.

<b>Art. No.</b>	90 22 02 SB
<b>EAN</b>	4003773082293
<b>Capacità di taglio (diametro) Ø mm</b>	13 - 32
<b>Valore di spelatura conduttori e cavetti mm<sup>2</sup></b>	0,2 - 4,0
<b>Lunghezza mm</b>	100
<b>Peso netto g</b>	46



Bordo di taglio pulito e nessun danno ai cavi posti all'interno, grazie al taglio eseguito sempre sopra l'ondulazione



90 22 02 SB: Pratico posizionatore per facilitare l'inserimento di conduttori singoli da spelare



90 22 02 SB: Scala di lunghezza stampata a iniezione per una spelatura uniforme alla stessa lunghezza, leggibile per destrimano e mancini

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori