

95 05 165

Cesoia per cavi



- Non utilizzabili per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo
- Con taglienti temperati e rettificati
- Nessuno schiacciamento, senza deformazione del cavo
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Articolazione a vite regolabile
- Corpo cesoie: acciaio chirurgico, inossidabile, temperato ad aria
- Manici: resina sintetica, antiurto
- Per troncare cavi Ø 10 mm / 24 mm²
- Con molla di ritorno e nottolino di arresto
- Cesioie in acciaio inossidabile
- Temperato ad olio

Art. No.	95 05 165
EAN	4003773019596
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina termoplastica
Valore di taglio cavo Cu, a più fili (diametro) Ø mm	10
Valore di taglio cavo Cu, a più fili mm²	24
AWG	3
Lunghezza mm	165
Peso netto g	111

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

