


97 52 64

Pinza a quattro punzoni per contatti torniti



- Per serrare contatti torniti
- Serraggio a quattro punzoni per connessioni di precisione
- Calibro a tampone per il controllo dell'esatto parametro di crimpaggio
- Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile)
- Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva di massima efficacia
- Maneggevolezza ergonomica con manici confortevoli
- Acciaio al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio
- Regolazione della pressione di serraggio per le diverse sezioni dei connettori tramite rotella di regolazione in 4 posizioni
- Con dispositivo di ausilio per il posizionamento dei contatti



I contatti torniti vengono impiegati per collegamenti di particolare qualità, ad es. nella tecnologia medica e aeronautica. Collegamenti crimpati altamente sicuri possono essere ottenuti soltanto tramite pinze che lavorano in modo assolutamente preciso e che mantengono la necessaria profondità di crimpaggio entro il campo 1/100 mm.

Art. No.	97 52 64
EAN	4003773044093
Esecuzione	cromata
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Impiego	contatti torniti
Capacità in millimetri quadri mm²	0,08 - 2,5
Quantità di alloggiamento	1
diametro di contatto max. mm	5
AWG	28 - 13
Lunghezza mm	180
Peso netto g	424

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Ricambi

Art. No.	EAN	
97 59 22	4003773053958	Molla di trazione per 97 52 64