

10 99 I220

Oorklemtang met zijdelingse persneus



- Voor de eenvoudige en zekere bevestiging van 1-oor- en 2-oorklemmen (systeem Oetiker of dergelijke)
- Geen beschadigingen van de persplaatsen aan de oorklemmen
- De slanke kop maakt een goede toegankelijkheid bij weinig plaats mogelijk
- Veelzijdig inzetbaar om te klemmen aan asmanchetten, koeler- en brandstofleidingen, luchtdruksystemen, compressoren
- Lange levensduur en stabiel
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
- Bijzonder universeel inzetbaar dankzij bijkomende zijdelingse persneus

Artikel-nr.	10 99 I220
EAN	4003773080756
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
Lengte mm	220
Gewicht netto g	340



1-oorklem



2-oorklem



De stompe vorm verhindert een beschadiging van de te bewerken plekken en zorgt zo voor de lange levensduur en een veilige verbinding

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



10 99 I220: Bij weinig ruimte kan men zijdelings werken met deze tang