


12 40 200

Zelfinstellende afstriptang



- Voor enkel-, meer- en fijnradige geleiders met kunststof- of rubberisolatie
- Past zich automatisch aan de verschillende kabeldoorsneden aan; daardoor wordt de ader niet beschadigd
- Snijdte diepte bij te regelen voor verschillende soorten isolatiemateriaal
- Met draadsnijder voor Cu- en Al-kabels, tot 10 mm² voor meerdradige en tot 6 mm² voor enkeldradige
- Soepel mechaniek
- Messen en kunststof klembekken eenvoudig te vervangen
- Gering gewicht
- Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
- Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard
- Voor dunne lintkabels tot 10,0 mm breed in één beweging




Werkprincipe recht mes

Alleen de rode zone wordt ingesneden

Niet geschikt voor zeer flexibele en gewapende isolatiematerialen evenals voor uit meerdere lagen bestaande isolaties


Artikel-nr.	12 40 200
EAN	4003773026662
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter mm²	0,03 - 10,0
Lengteaanslag mm	3,0 - 18,0
Maat	200 mm
AWG	32 - 7
Lengte mm	200
Gewicht netto g	202



12 40 200: Verstelbare lengteaanslag



Draadsnijder tot 10 mm² meerdradig



12 40 200: Precies afstrippen zonder de ader te beschadigen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Reserveonderdelen

Artikel-nr.	EAN	
12 49 01	4003773026679	1 paar reservemessen voor 12 40 200
12 49 02	4003773026686	1 paar reserve-klembekken voor 12 40 200
12 49 03	4003773026693	Reserve-lengteaanslag voor 12 40 200
12 49 04	4003773053071	Spiraalschroefveer voor 12 40/50 200
12 49 05	4003773053088	Drukveer in de kop voor 12 40/50 200