

12 42 195


KNIPEX MultiStrip 10 automatische afstriptang



PATENTED




- Afstrippen zonder na te stellen van 0,03 tot 10,0 mm²
- Universele mesgeometrie - robuust en met lange levensduur
- Optimale vormgeving van de greep, voelt uitstekend aan
- Verdiept liggende draadsnijder
- Volautomatische aanpassing aan geleiders met een, meerdere en fijne draden met standaard isolatie voor capaciteiten van 0,03 tot 10,0 mm²
- Kleine manuele fijne justering noodzakelijk
- Geen beschadiging van de geleiders
- De klembekken uit staal houden de kabel vast zonder weg te glijden, en zonder de resterende isolatie te beschadigen
- Met verdiept liggende draadsnijder voor Cu- en Al-geleiders, meerdere draden tot 10 mm² en een draad tot 6 mm²
- Zeer soepele mechaniek en zeer gering gewicht
- Messenblok en lengteaanslag uitwisselbaar
- Handgreep met zachte kunststof voor meer houvast
- Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
- Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard



Gepatenteerde mechaniek

De insnijddiepte van de isolatiemessen wordt volautomatisch aan de diameter van de aders en daarmee ook aan de dikte van alle standaard isolatiematerialen aangepast. Geen manuele instelling, zoals het bij andere traditionele tangen met grote isolatiewaarde nog altijd nodig is.



Werkprincipe recht mes

Alleen de rode zone wordt ingesneden

Niet geschikt voor zeer flexibele en gewapende isolatiematerialen evenals voor uit meerdere lagen bestaande isolaties


Artikel-nr.	12 42 195
EAN	4003773054580
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter mm ²	0,03 - 10,0
AWG	32 - 7
Langte mm	195
Gewicht netto g	136



Draadsnijder tot 10 mm² meerdradig




De klembekken uit staal verhinderen dat de geleider doorglijdt



Precies afstrippen van 0,03 tot 10 mm² zonder na te stellen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Reserveonderdelen

Artikel-nr.	EAN	
12 49 21	4003773057581	Set reservemessen voor 12 42 195 automatische afstriptang
12 49 23	4003773057604	Reserve-lengteaanslag voor 12 42 195 automatische afstriptang