

# 12 62 180




## Automatische afstriptang



- Standaard compact gereedschap voor zeer aantrekkelijke prijs voor alle kabels en standaard isolaties
- Voor enkeldradige, meerdradige kabels en fijne draden van 0,2 tot 6 mm<sup>2</sup> met een standaard isolatie
- Past zich automatisch aan de verschillende kabeldoorsnedes aan; daardoor wordt de ader niet beschadigd
- Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht
- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Met kabelsnijder voor koperen en aluminium geleiders tot 2,5 mm<sup>2</sup>
- Met instelbare lengteaanslag van 6,0 - 18,0 mm voor gelijke afstriplengtes
- Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
- Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard, vervangbaar



<b>Artikel-nr.</b>	12 62 180
<b>EAN</b>	4003773054573
<b>Afstripcapaciteiten vierkante millimeter mm<sup>2</sup></b>	0,2 - 6,0
<b>AWG</b>	24 - 10
<b>Lengte mm</b>	180
<b>Gewicht netto g</b>	151



Precies afstrippen van 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>

Draadsnijder tot 2,5 mm<sup>2</sup> max.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Ontmanteling op moeilijk toegankelijke plaats

### Reserveonderdelen

Artikel-nr.	EAN	
12 69 21	4003773060093	1 paar reservemessen voor 12 62 180
12 69 23	4003773067115	Reserve-lengteaanslag voor 12 62 180