



78 71 125

Electronic Super Knips®



- Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
- Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet
- Schaarsnede met gecontroleerde micro-snijdkantoffset voor ultraprecieze snijdresultaten ook van zeer dunnen draden en een lange levensduur
- Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf \varnothing 0,2 mm door
- Scharnier met scharnierpen uit edelstaal
- Comfortabel werken door soepel scharnier
- Met openingsveer en openingsbegrenzing
- Met draadklem: de draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd

Artikel-nr.	78 71 125
EAN	4003773043799
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
Type	7
Kop	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) \varnothing mm	1,2
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter) \varnothing mm	0,2 - 1,6
D mm	7,5
B mm	9,0
A mm	13,5
Lengte mm	125
Gewicht netto g	57



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

