

# 85 51 180 A

## Bandveerklemtang




- Draaibare, universele grijpinzetstukken voor de vaste grip van de klemmen in elke positie
- Grijpinzetstukken ook onder last draaibaar
- Extreem goede hefboomoverbrenging met de klemmen zonder veel kracht eenvoudig en veilig openen
- Slanke kop, geringe kopbreedte, draaibare grip inzetstukken: een ideaal gereedschap vooral wanneer men weinig plaats heeft
- Extra functie: slangen voorzichtig losmaken door getande grijpvlakken
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
- Kan gebruikt worden voor standaard, ruimtebesparende en draadzadelklemmen evenals voor veerbandringen tot een nominale grootte van 50 mm
- Meer dan 30 mm spanweg

Een enkele tang voor zadelklemmen en veerbandringen van verschillende grootte. Past zich aan elke ligging aan door draaibare grijpinsets. Toch is de vaste zit van de zadelklemmen in de tang gegarandeerd.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

Luchtaanzuiging, koeling, laadlucht, waterterugloop, thermostaat, brandstof, verwarming

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Artikel-nr.</b>     | 85 51 180 A                     |
| <b>EAN</b>             | 4003773081159                   |
| <b>Tang</b>            | grijs geatramenteerd            |
| <b>Benen</b>           | met anti-slip kunststof bekleed |
| <b>Capaciteit</b>      | max. 50 mm                      |
| <b>Instelposities</b>  | 15                              |
| <b>Lengte mm</b>       | 180                             |
| <b>Gewicht netto g</b> | 170                             |



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Ruimtebesparende zadelklem



Veerbandklem



Veerbandring



Draadklem



De praktische draaibare greepinzetstukken maken een goede toegankelijkheid tot de zadelklem in elke positie mogelijk