


97 21 215






Krimptang



- Voor het knippen van kabels, het afstrippen van draden en het krimpen van geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschoenen, aansluitstekkers en open aansluitstekkers
- Met schroefdraadgaten voor het knippen van koper- of messing-schroefdraadpennen met M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 en M 5
- Geschroefd scharnier voor een hoge stabiliteit en gelijkmatige beweging
- Speciaal staal, zeer bestendig



Artikel-nr.	97 21 215
EAN	4003773019688
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
Toepassing	geïsoleerde kabelschoenen + kabelverbinders
Capaciteit vierkante millimeter mm²	0,5 - 6,0
Aantal krimpprofielen	3
AWG	20 - 10
Lengte mm	230
Gewicht netto g	224



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

