

97 33 02

KNIPEX MultiCrimp® Krimtang met wissellader en 5 krimprofielen



- Slechts één gereedschap voor de meest courante krimptoepassingen
- De krimpinzetten kunnen snel en eenvoudig vervangen worden zonder extra gereedschap
- De verwisselbare krimpprofielen zijn veilig opgeborgen in een rond magazijn
- Comfortabele, krachtige krimptang in professionele kwaliteit
- Betrouwbare krimpresultaten zoals bij vast gemonteerde krimpinzetstukken
- Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
- Rond magazijn: kunststof, glasvezelversterkt



De krimptang voor installatie- en reparatiewerkzaamheden die gering in gewicht is en weinig ruimte nodig heeft, is ook nog een keer kostbesparend. Nu heeft de installateur alleen nog maar 1 stuk gereedschap nodig in plaats van 5 stuks.

Artikel-nr.	97 33 02
EAN	4003773066934
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
Toepassing	niet geïsoleerde open aansluitstekkers (4,8 + 6,3 mm steekbreedte)
Capaciteit vierkante millimeter mm²	0,5 - 6,0
Aantal krimpprofielen	3
AWG	20 - 10
Lengte mm	250
Gewicht netto g	870



Wisselpositie: uitklappen van de positioneringspal voor parallelle bekkenpositie



Krimpprofiel vervangen: magazijn ontgrendelen, krimpprofiel uit de tang nemen



De positioneringspal inklappen en de tang doordrukken - klaar voor de volgende toepassing



Het magazijn voor krimpprofielen kan aan de gordel gedragen worden



Goed zichtbare symbolen van de krimpprofielen en pictogrammen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Accessoires

Artikel-nr.	EAN	
97 39 05	4003773070078	Krimpprofiel voor niet geïsoleerde open aansluitstekkers (4,8 + 6,3 mm steekbreedte)
97 39 06	4003773070085	Krimpprofiel voor geïsoleerde kabelschoenen, aansluitstekkers + stootverbinders
97 39 08	4003773070092	Krimpprofiel voor geïsoleerde en niet geïsoleerde adereindhulzen
97 39 09	4003773077763	Krimpprofiel voor geïsoleerde en niet geïsoleerde adereindhulzen
97 39 13	4003773070108	Krimpprofiel voor niet geïsoleerde klem-, buis- en perskabelschoenen volgens DIN 46234 en DIN 46235 en niet geïsoleerde klem-, stoot- en persverbinders volgens DIN 46341 en DIN 46267

97 39 30	4003773070115	Krimpprofiel voor niet geïsoleerde persverbinders volgens DIN 46267
97 39 90	4003773070061	Wissellader leeg