

97 51 10


Krimptang voor Western-stekkers



- Professioneel gereedschap voor het snijden en ontmantelen van vlakke, niet afgeschermd telefoonkabels
- Voor het krimpen van 6- en 8-polige western-stekkers van het type RJ 11/12 (9,65 mm breed) en type RJ 45 (11,68 mm breed)
- Exacte verkrimping dankzij de parallel verkrimping
- Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Met lengteafsnijder en ontmantelingsmes voor 6 en 12 mm lengte
- Ook voor het afstrippen van ronde kabels
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard



Artikel-nr.	97 51 10
EAN	4003773043171
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
Gebruik	Westernstekkers
Capaciteit	RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm; RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
Aantal krimpprofielen	2
Lengte mm	190
Gewicht netto g	340



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Reserveonderdelen

Artikel-nr.	EAN	
97 59 06	4003773029700	4 reservemessen voor 97 51 10